

WALIZKA DYSZ IT3




powered by Cold Jet.

Walizka IT3 zawiera najczęściej używane typy dysz, zwężki dysz i akcesoria, które można stosować razem z urządzeniami do czyszczenia suchym lodem Elite 20 lub Xcel 6.

DYSZE

Opcje umożliwiające osiągnięcie maksymalnych wyników w każdym zadaniu



Dysza Płaska
Nr 502666



Dysza Okrągła
Nr 91319




45° x 210mm
Nr 912025




90° x 210mm
Nr 912015

ZWĘŻKI DO DYSZ


Pełna kontrola zużycia powietrza



Zwężka: $\varnothing 5$
Nr 91305



Zwężka: $\varnothing 6$
Nr 91306



Zwężka: $\varnothing 7$
Nr 91307



Zwężka: $\varnothing 8$
Nr 91308



Zwężka: $\varnothing 9$
Nr 91309



Zwężka: $\varnothing 10$
Nr 91310


TABEL ZUŻYCIA SUCHEGO LODU

Zużycie powietrza w ft³/min przy wskazanym ciśnieniu (psi)

PSI >>	29	44	58	73	87	102	116	131	145	160	174	189	203	218	232
$\varnothing 5$	25	32	42	49	56	67	74	81	92	99	106	116	124	131	144
$\varnothing 6$	35	46	60	71	85	95	106	120	131	141	155	166	180	191	201
$\varnothing 7$	49	64	81	95	113	131	145	166	180	201	219	233	251	261	272
$\varnothing 8$	64	85	106	127	148	169	191	215	237	258	279	297	321	342	353
$\varnothing 9$	81	106	134	162	187	215	244	272	297	332	357	381	413	427	459
$\varnothing 10$	99	131	166	201	233	268	300	339	367	399	438	473	505	459	565


Zużycie powietrza w m³/min przy wskazanym ciśnieniu (bar)

BAR >>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
$\varnothing 5$	0.7	0.9	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	3.3	3.5	3.7	4.0
$\varnothing 6$	1.0	1.3	1.7	2.0	2.4	2.7	3.0	3.4	3.7	4.0	4.4	4.7	5.1	5.4	5.7
$\varnothing 7$	1.4	1.8	2.3	2.7	3.2	3.7	4.1	4.7	5.1	5.7	6.2	6.6	7.1	7.4	7.7
$\varnothing 8$	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.1	6.7	7.3	7.9	8.4	9.1	9.7	10
$\varnothing 9$	2.3	3.0	3.8	4.6	5.3	6.1	6.9	7.7	8.4	9.4	10.1	10.8	11.7	12.1	13
$\varnothing 10$	2.8	3.7	4.7	5.7	6.6	7.6	8.5	9.6	10.4	11.3	12.4	13.4	14.3	15.3	16




ROZGAŁĘŹNIKI O NISKIM I WYSOKIM PRZEPŁYWIE

Prawidłowe stosowanie trzech typów siatek rozdrabniających o długiej żywotności



Rozdrabnia granulki suchego lodu

Do stosowania podczas czyszczenia delikatnych przedmiotów, takich jak elektroniczne tablice rozdzielcze, obwody drukowane itp.



siatka rozdrabniająca

Ø = średnica dyszy	Siatka: 1.5 mm Nr 91443				Siatka 2.0 mm Nr 91444				Siatka: 2.5 mm Nr 91447			
	Max Ice LB/MIN	Max Ice KG/H	Min PSI	Min BAR	Max Ice LB/MIN	Max Ice KG/H	Min PSI	Min BAR	Max Ice LB/MIN	Max Ice KG/H	Min PSI	Min BAR
Ø5	0.7	20	58	4	0.9	25	58	4	1.1	30	58	4
Ø6	0.9	25	58	4	1.1	30	58	4	1.3	35	50	3.5
Ø7	1.1	30	43	3	1.3	35	43	3	1.5	40	43	3
Ø8	1.3	35	43	3	1.5	40	43	3	1.7	45	43	3
Ø9	1.8	50	43	3	2.6	70	43	3	3.7	100	29	2
Ø10	2.2	60	29	2	2.9	80	29	2	4.4	120	29	2